



# Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway

## BRC010 LED40/765 G2

Lampu jalan setapak tenaga surya terintegrasi dengan baterai Lithium Ferro Phosphate, panel surya, dan pengisi daya terpasang di dalam luminer. Braket lengan pemasangan di dinding opsional. Sensor gerakan berbasis gelombang mikro untuk mengoptimalkan otonomi baterai.

### Warnings and Safety

- Tidak disarankan untuk memasang luminer ini lebih tinggi dari 4 meter.
- Pasang lampu di tempat yang terkena sinar matahari, bebas dari naungan pepohonan, bangunan, dan tembok, agar panel surya dapat menerima sinar matahari maksimal untuk mengisi daya baterai.
- Isi daya produk di bawah sinar matahari minimal 8 jam sebelum digunakan pertama kali.
- Bekerja 100% dengan energi surya. Lampu ini tidak memerlukan koneksi listrik eksternal.

### Product data

Informasi Umum		Pengoperasian dan Kelistrikan	
Driver tercakup	Ya	Frekuensi Garis	- Hz
Tangga penawaran	Nilai	Tipe baterai	LiFePO4
Periode garansi	1 tahun	Jam ampere baterai	15 Ah
		Tegangan baterai	3,2 V
		Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	500
		Tipe panel	Mono kristalin
		Tegangan panel	4,5 V
		Watt puncak panel	14 W
		Tipe pengontrol pengisian daya	PWM

## Essential SmartBright All-in-one Solar Pathway

Koneksi	-
Kabel	-
Tipe koneksi grid	Off grid
<b>Kontrol dan Peredupan</b>	
Dapat diredupkan	Peredupan Preset
Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi
Antarmuka kontrol	-
Profil peredupan surya	Preset dimming
<b>Mekanis dan Housing</b>	
Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	508 mm
Lebar keseluruhan	228 mm
Tinggi keseluruhan	44,5 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	45 x 228 x 508 mm
Material	Polikarbonat
Lokasi baterai	Inbuilt luminaire
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]

Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	1,840 kg


### Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Sesuai EU RoHS	Ya
Kisaran suhu ambien	0 °C hingga 45 °C

### Data Produk

Nama produk pesanan	BRC010 LED40/765 G2
Nama lengkap produk	BRC010 LED40/765 G2
Kode produk lengkap	872016976865999
Kode urutan	911401802203
No. Material (12NC)	911401802203
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169768659
Numerator - Pak per kotak bagian luar	5
EAN/UPC - Kantung	8720169768680

## Dimensional drawing



Unit: mm

TYPE	W	L	H	Ø
10000lm	171	371	44.5	40
20000lm	293	412	44.5	50
30000lm	293	412	44.5	50
40000lm	228	508	44.5	50

