



Greenup Slim Downlight

DN150B LED20S 830 PSU GM

Greenup Slim Downlight, 21 W, 2100 lm, 3000 K, Tekstur, IP20 | Perlindungan jari

Lampu sorot Greenup Slim adalah produk sangat tipis untuk aplikasi pencahayaan umum dengan ketinggian terpasang terbatas, yang sesuai untuk aplikasi rangkaian Pencahayaan di Kantor, Toko Ritel, dan Pencahayaan Area Umum. Tersedia dalam berbagai kemasan lumen, ukuran potongan, suhu warna, dan pilihan peredupan (pendekatan ETO).

Product data


Informasi Umum		Penyebaran sinar lampu luminer	
Jumlah unit alat	1 unit		-
Driver tercakup	Ya	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Tag servis	Ya	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Periode garansi	3 tahun	Konsumsi daya awal CLO	N.A. W
Teknis Lampu		Konsumsi daya CLO rata-rata	N.A. W
Flux Cahaya	2.100 lm	Konsumsi Daya	21 W
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W	Koneksi	Konektor push-in 2 pin
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	Kabel	-
Sudut sumber cahaya	- °	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-
Warna sumber cahaya	830 warm white	Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Tipe optik	-	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II

Greenup Slim Downlight

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Driver/unit daya/trafo	Unit catu daya (Nyala/Mati)
Antarmuka kontrol	-
Output cahaya konstan	Tidak
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium
Material reflektor	-
Material optik	Polimetil metakrilat
Material penutup optik	Polimetil metakrilat
Material fiksasi	Aluminium
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	Tekstur
Panjang keseluruhan	0 mm
Lebar keseluruhan	0 mm
Tinggi keseluruhan	30 mm
Diameter keseluruhan	217 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	30 x 0 x 0 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0,2 J standar]
Tipe penutup optik	Diffuser Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	0,380 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Tanda dapat menyala	-

Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Sesuai EU RoHS	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	SDCM<5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	0,0015 %
Masa kegunaan median L70B50	57.000 jam
Masa kegunaan median L80B50	35.000 jam
Masa kegunaan median L90B50	16.000 jam
Data Produk	
Nama produk pesanan	DN150B LED20S 830 PSU GM
Nama lengkap produk	DN150B LED20S 830 PSU GM
Kode produk lengkap	871016333929099
Kode urutan	911401804180
No. Material (12NC)	911401804180
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8710163339290
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8710163339610

Dimensional drawing



Greenup Slim Downlight

