

PHILIPS

Lighting



SmartBright CNG Gömme Aydınlatma DN058

DN058B LED5/830 220-240V L100 SQ

SmartBright CNG Gömme Aydınlatma DN058, 6.2 W, 540 lm, 3000 K, Simetrik 110°, Mat, IP20 | Parmak korumalı

SmartBright CNG downlight serisi ürünler uzun kullanım ömrü ile güvenilir aydınlatma performansı sunar ve tüm IEC güvenlik yönetmeliği gerekliliklerini karşılar. Ürünlerin hem gömme hem de sıva üstü olmak üzere çoklu montaj seçenekleri mevcuttur. Ürünler ayrıca farklı şekil seçenekleriyle sunulmaktadır; yuvarlak ve kare modeller, farklı müşteri gereksinimlerini karşılayabilir. Ürünlerin farklı kesim çözümlerine sahip üç farklı CCT seçeneği bulunmaktadır. Ürünler göze zarar vermez ve konforlu bir görme deneyimi sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	87 lm/W
Sürücü	EB [Elektronik]	Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Tertibat dahildir	Evet	Işık kaynağı sayısı	1
Işık kaynağı motoru türü	LED	Işık kaynağının ışın açısı	110°
Değer merdiveni	Değer	Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz
Garanti süresi	1 yıl	Optik sistem türü	Simetrik 110°
Işık Teknik Ayrıntıları		Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	110°
Işık Akısı	540 lm	Birleşik parlama derecesi CEN	30
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Etkili projeksiyon alanı	0,75 m²

SmartBright CNG Gömme Aydınlatma DN058

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Kalkış Akımı	4,78 A
Ani akım süresi	0,076 ms
Güç Tüketimi	6,2 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.5
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	2x0,75 mm ² 2 kutuplu fişsiz kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	300
Rastgele anahtara uygun	Hayır
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Kontrol arayüzü	-
Maksimum dim seviyesi	Yok


Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Polipropilen
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polistiren
Optik kapak malzemesi	Polistiren
Muhafaza Rengi	Beyaz, RAL 9003
Montaj cihazı	Gömülü montaj kutusu, yuvarlak
Optik kapak kaplaması	Mat
Toplam uzunluk	115 mm
Genel genişlik	115 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0,3 J]
Optik kapak tipi	PS
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,060 kg

Onay ve Uygulama	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0,2 m
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	-10%,+15%
Başlangıç renk türü	(0.43,0.40) SDCM≤6
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	DN058B LED5/830 220-240V L100 SQ
Tam ürün adı	DN058B LED5/830 220-240V L100 SQ
Tam ürün kodu	872110331854199
Sipariş kodu	31854199
Malzeme No. (12NC)	911401805188
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8721103318541
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	40
EAN/UPC - Kutu	8721103319418

Boyutlu çizim



Cut-out : L(90-105) x W(90-105) mm

SmartBright CNG G6mme Aydınlatma DN058

