PHILIPS

Lighting

Đèn SmartBright CNG Downlight DN058

DN058B LED13/865 220-240V L150 SQ

Đèn SmartBright CNG Downlight DN058, 11.5 W, 1200 lm, 6500 K, Đối xứng 110°, Đục mờ, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Dòng sản phẩm đèn downlight SmartBright CNG mang lại hiệu suất chiếu sáng đáng tin cậy với tuổi thọ cao và đáp ứng mọi yêu cầu về quy định an toàn IEC. Sản phẩm có nhiều kiểu lắp đặt, bao gồm lắp âm và lắp nổi. Sản phẩm cũng có nhiều hình dạng khác nhau để lựa chọn, hình tròn và hình vuông có thể đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng. Sản phẩm có ba tùy chọn CCT với các giải pháp cắt khác nhau. Sản phẩm an toàn cho mắt, mang lại trải nghiệm dễ chịu khi nhìn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bộ điều khiển	EB [Điện tử]
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Thang giá trị	Giá trị
Thời hạn bảo hành	1 năm

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	1.200 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	6500 K
Hiệu suất phát quang định mức	104 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Số lượng nguồn sáng	1
Góc chiếu của nguồn sáng	110 °
Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát
Loại chóa quang học	Đối xứng 110°
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm	110°
Chỉ số đánh giá độ chói đồng nhất theo CEN (UGR)	30
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,75 m²

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số lưới điện	50 or 60 Hz
Dòng khởi động	13,8 A
Thời gian khởi động	0,062 ms
Công suất	11,5 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.5
Kết nối	Dây đi ra

Đèn SmartBright CNG Downlight DN058

Cáp	2 × 0,75 mm² Cáp không có phích cắm 2 cực
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	152
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Không
Giao diện điều khiển	-
Độ mờ tối đa	Không áp dụng

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Polypropylene
Vật liệu đèn phản chiếu	-
Vật liệu chóa quang học	Polystyrene
Vật liệu chụp quang học	Polystyrene
Màu sắc vỏ thiết bị	RAL 9003 trắng
Phụ kiện/Thiết bị gá lắp	Hộp lắp âm tròn
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Đục mờ
Chiều dài tổng thể	165 mm
Chiều rộng tổng thể	165 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	PS
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,120 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Dấu CE	Có
Dấu ENEC	-
Rủi ro quang học	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Thông số kỹ thuật về rủi ro quang học	0,2 m
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq	25 °C
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C đến 40 °C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	-10%,+15%
Màu sắc ban đầu	(0.31,0.33) SDCM≤6
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	DN058B LED13/865 220-240V L150 SQ
Tên sản phẩm đầy đủ	DN058B LED13/865 220-240V L150 SQ
Mã sản phẩm đầy đủ	872110331862699
Mã đơn hàng	911401805988
Số vật liệu (12NC)	911401805988
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8721103318626
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	20
EAN/UPC - Vỏ	8721103319494

Bản vẽ kích thước



Cut-out : L(135-155) x W(135-155) mm

Đèn SmartBright CNG Downlight DN058

© 2025 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, Tháng 10 7 - dữ liệu có thể thay đổi