

PHILIPS

Lighting



SmartBright LED Batten G2

BN012C LED20/CW L1200 G2

SmartBright LED Batten G2, 20 W, 2000 lm, 6500 K, Geniş ışın

İster yeni bir bina için isterse mevcut bir alanın yenilenmesi için olsun; müşteriler kaliteli ışık sunan, enerji ve bakım maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlayan çözümler talep eder. Bant tipi aydınlatmaya yönelik bu yeni LED ürünler, floresan lambalı geleneksel bant tipi aydınlatmaları yenilemek için kullanılabilir. Kurulum ve bakım işlemleri çok kolay olduğundan LED'e dönüşüm için ideal tercihiniz olacaktır.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
Değer merdiveni	Değer
Garanti süresi	3 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	2.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağı rengi	Soğuk beyaz
Optik sistem türü	Geniş ışın
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	140°

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	20 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.8
Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Kablo	2 kutuplu fişsiz kablo
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	10
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arayüzü	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok

SmartBright LED Batten G2

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Poliamid
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Poliamit
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	1.200 mm
Genel genişlik	30 mm
Genel yükseklik	37 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	37 x 30 x 1200 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK00 [Koruma yok]
Optik kapak tipi	Polikarbon lineer
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,199 kg

Onay ve Uygulama	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
CE işareti	Evet
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	+20 ila +35 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	SDCM<6
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
Ortalama yararlı ömür L70B50	25.000 h

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	BN012C LED20/CW L1200 G2
Tam ürün adı	BN012C LED20/CW L1200 G2
Tam ürün kodu	911401806897
Sipariş kodu	01806897
Malzeme No. (12NC)	911401806897
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8710163308043
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	25
EAN/UPC - Kutu	8710163308340

Boyutlu çizim

