Lampu Downlight CNG SmartBright DN058

DN058B LED18/865 220-240V L200 SQ

Lampu Downlight CNG SmartBright DN058, 17 W, 1800 lm, 6500 K, Simetris 110°, Matte, IP20 | Perlindungan jari

Produk seri downlight SmartBright CNG menawarkan kinerja pencahayaan yang andal dengan masa pakai yang lama dan memenuhi semua persyaratan regulasi keselamatan IEC. Produk memiliki beragam instalasi, termasuk pemasangan tersembunyi dan pemasangan permukaan. Produk juga memiliki bentuk yang berbeda sebagai pilihan, bentuk bulat dan persegi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Produk memiliki tiga opsi CCT dengan solusi pemotongan yang berbeda. Produk tidak membahayakan mata dan memberikan pengalaman kenyamanan mata.

Product data

Informasi Umum	
Jumlah unit alat	1 unit
Alat	EB [Elektronik]
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tangga penawaran	Nilai
Periode garansi	1 tahun

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	1.800 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	106 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80

Jumlah sumber cahaya	1
Sudut sumber cahaya	110 °
Warna sumber cahaya	865 cool daylight
Tipe optik	Simetris 110°
Penyebaran sinar lampu luminer	110°
Golongan silau terpadu CEN	30
Area proyeksi efektif	0,75 m²

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220-240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Lonjakan arus	16,6 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,077 ms

Lampu Downlight CNG SmartBright DN058

Konsumsi Daya	17 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.5
Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Kabel	2 × 0,75 mm² Kabel tanpa konektor 2 pin
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	93
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Polipropilena
Material reflektor	-
Material optik	Polistirena
Material penutup optik	Polistirena
Warna Housing	RAL 9003 Putih
Perangkat pemasangan	Kotak pemasangan tertanam bundar
Lapisan penutup optik	Matte
Panjang keseluruhan	220 mm
Lebar keseluruhan	220 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	PS
Berat Bersih (Bagian)	0,180 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Risiko fotobiologis	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Spesifikasi risiko fotobiologis	0,2 m
Sesuai EU RoHS	Ya
Performa temperatur lingkungan Tq	25 °C
Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 40 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10%,+15%
Kromatisitas awal	(0.31,0.33) SDCM≤6
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	DN058B LED18/865 220-240V L200 SQ
Nama lengkap produk	DN058B LED18/865 220-240V L200 SQ
Kode produk lengkap	872110331874999
Kode urutan	911401807188
No. Material (12NC)	911401807188
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8721103318749
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8721103319616

Dimensional drawing



Cut-out : L(175-205) x W(175-205) mm

Lampu Downlight CNG SmartBright DN058

© 2025 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.