



Essential SmartBright Solar Flood G2

BVC080 LED16/MCCT G2 Solar

Lampu sorot tenaga surya dengan baterai lithium fero fosfat yang terpasang di dalam lumener, pengendali jarak jauh dan aksesoris pemasangan disertakan. IP65, housing plastik. Tersedia dalam 1600, 2500, 3600, dan 4500 Lumens.

Warnings and Safety

- Pasang lampu di tempat yang terkena sinar matahari, bebas dari naungan pepohonan, bangunan, dan tembok, agar panel surya dapat menerima sinar matahari maksimal untuk mengisi daya baterai.
- Isi daya produk di bawah sinar matahari minimal 8 jam sebelum digunakan pertama kali.
- Lampu ini tidak memerlukan koneksi listrik eksternal. Bekerja 100% dengan energi surya.

Product data

Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Driver tercakup	Ya	Dapat diredupkan	Peredupan Preset
Periode garansi	2 tahun	Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi
Teknis Lampu		Antarmuka kontrol	-
Flux Cahaya	1.600 lm	Profil peredupan surya	different modes by remote control
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Selectable		
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	160 lm/W		
Indeks renderasi warna (CRI)	≥70		
Pengoperasian dan Kelistrikan			
Tipe baterai	LiFePO4		
Jam ampere baterai	5 Ah		
Tegangan baterai	6.4 V		
Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	1000		
Tipe panel	Mono kristalin		
Tegangan panel	9 V		
Tipe pengontrol pengisian daya	PWM		
Watt pengontrol pengisian daya	10 W		
Kit koneksi kabel	Termasuk		
Kabel	Termasuk kabel 5m untuk koneksi panel Surya		
Tipe koneksi grid	Off grid		

Essential SmartBright Solar Flood G2

Mekanis dan Housing	
Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	232 mm
Lebar keseluruhan	174 mm
Tinggi keseluruhan	50 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	50 x 174 x 232 mm
Material	Polikarbonat
Lokasi baterai	inbuilt luminaire housing
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	1,990 kg

Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Sesuai EU RoHS	Ya

Kisaran suhu ambien	0 hingga +50 °C
---------------------	-----------------

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Masa kegunaan median L70B50	35.000 jam

Data Produk	
Nama produk pesanan	BVC080 LED16/MCCT G2 Solar
Nama lengkap produk	BVC080 LED16/MCCT G2 Solar
Kode produk lengkap	872110332403099
Kode urutan	911401807203
No. Material (12NC)	911401807203
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8721103324030
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4
EAN/UPC - Kantung	8721103324078

Dimensional drawing

