



Essential SmartBright Solar Flood G2

BVC080 LED25/MCCT G2 Solar

Lampu sorot tenaga surya dengan baterai lithium fero fosfat yang terpasang di dalam lumener, pengendali jarak jauh dan aksesoris pemasangan disertakan. IP65, housing plastik. Tersedia dalam 1600, 2500, 3600, dan 4500 Lumens.

Warnings and Safety

- Pasang lampu di tempat yang terkena sinar matahari, bebas dari naungan pepohonan, bangunan, dan tembok, agar panel surya dapat menerima sinar matahari maksimal untuk mengisi daya baterai.
- Isi daya produk di bawah sinar matahari minimal 8 jam sebelum digunakan pertama kali.
- Lampu ini tidak memerlukan koneksi listrik eksternal. Bekerja 100% dengan energi surya.

Product data

Informasi Umum		Tipe panel	
Driver tercakup	Ya	Tegangan panel	Mono kristalin
Periode garansi	2 tahun	Tipe pengontrol pengisian daya	14 V
		Watt pengontrol pengisian daya	PWM
		Kit koneksi kabel	15.6 W
		Kabel	Termasuk
		Tipe koneksi grid	Termasuk kabel 5m untuk koneksi panel Surya
			Off grid
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	2.500 lm	Dapat diredupkan	Peredupan Preset
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Selectable	Konfigurabilitas	Tidak dapat dikonfigurasi
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	160 lm/W	Antarmuka kontrol	-
Indeks renderasi warna (CRI)	>70	Profil peredupan surya	different modes by remote control
Pengoperasian dan Kelistrikan			
Tipe baterai	LiFePO4		
Jam ampere baterai	5 Ah		
Tegangan baterai	9.6 V		
Siklus pengisian & dan pengosongan daya baterai	1000		

Essential SmartBright Solar Flood G2

Mekanis dan Housing

Warna Housing	Abu-abu
Panjang keseluruhan	272 mm
Lebar keseluruhan	204 mm
Tinggi keseluruhan	50 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	50 x 204 x 272 mm
Material	Polikarbonat
Lokasi baterai	inbuilt luminaire housing
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]
Tipe penutup optik	Mangkuk/penutup polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	2,650 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda CE	Ya
Sesuai EU RoHS	Ya

Kisaran suhu ambien	0 °C hingga 50 °C
---------------------	-------------------

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Masa kegunaan median L70B50	35.000 jam
-----------------------------	------------

Data Produk

Nama produk pesanan	BVC080 LED25/MCCT G2 Solar
Nama lengkap produk	BVC080 LED25/MCCT G2 Solar
Kode produk lengkap	872110332404799
Kode urutan	911401807303
No. Material (12NC)	911401807303
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8721103324047
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4
EAN/UPC - Kantung	8721103324085

Dimensional drawing

