



Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire

WT050C 1xTLED L1200

Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire, L1200 mm, IP65, IK08

Řada Ledinaire zahrnuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

Obecné informace		Celková výška	
Hodnotový žebříček	Hodnota		70 mm
Světelně technické		Rozměry (výška x šířka x hloubka)	70 x 69 x 1280 mm
Index podání barev (CRI)	-	Materiál	Polykarbonát
Divergence světelného paprsku svítidla	-	Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Provozní a elektrické		Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Vstupní napětí	220 až 240 V	Barva příslušenství	Šedá
Frekvence sítě	50 or 60 Hz	Úhel	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Celková hmotnost (kus)	0,700 kg
Mechanické a materiály		Certifikace a použití	
Celková délka	1 280 mm	Značka CE	Ano
Celková šířka	69 mm	Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
		RoHS	

Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire

Označení a balení

Objednací název produktu	WT050C 1xTLED L1200
Celý název výrobku	WT050C 1xTLED L1200
Full EOC	871016336602999
Kód objednávky	36602999
Číslo materiálu (12NC)	911401807381

Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163366029
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8710163366180

Rozměrové výkresy

WT050C L1200 1 Tube

