

WT050C 1xTLED L1200

911401807381



Ledinaire Tomt Industriarmatur, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II

Generelle oplysninger

Værditrappe	Værdi
-------------	-------

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	-
Armaturlysstrålespredning	-

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Mekanik og armaturhus

Samlet længde	1.280 mm
Samlet bredde	69 mm
Samlet højde	70 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	70 x 69 x 1280 mm

Materiale	Polykarbonat
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Farve på tilbehør	Grå
Vinkel	-
Nettovægt (stykke)	0,700 kg

Godkendelse og anvendelsesområde


CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata


Ordreproduktnavn	WT050C 1xTLED L1200
Det fulde produktnavn	WT050C 1xTLED L1200
Full EOC	871016336602999
Ordrekode	911401807381

Materialenr. (12NC)	911401807381
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8710163366029
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8710163366180

Målskitse



Kompatibelt tilbehør

Tilbehørsbillede	Tilbehørskode	Tilbehørsnavn	Websted
	929001874802	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	Produkt hjemmeside
	929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	Produkt hjemmeside

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Download

