

WT050C 1xTLED L1200

911401807381



Ledinaire Feuchtraumleuchte Leergehäuse WT050C für T8 LED-Röhren, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II

Allgemeine Informationen

Portfolio	Good
-----------	------

Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	-
Ausstrahlungswinkel Leuchte	-

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	1.280 mm
Gesamte Breite	69 mm

Gesamte Höhe	70 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	70 x 69 x 1280 mm
Material	Polykarbonat
Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismussicher]
Zubehörfarbe	Grau
Winkel	-
Nettogewicht (Stück)	0,700 kg

Genehmigung und Anwendung


CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten


Bestell-Produktname	WT050C 1xTLED L1200
Gesamtbezeichnung des Produkts	WT050C 1xTLED L1200
Gesamt-Produktcode	871016336602999
Bestellcode	8710163366029

Material-Nr. (12NC)	911401807381
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8710163366029
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8710163366180

Abmessungsskizzen



Kompatibles Zubehör

Zubehörbild	Zubehörcode	Zubehörname	Webseite
	929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	Produkt-Webseite

Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Herunterladen

