

WT050C 1xTLED L1200

911401807381



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II

Yleistä tietoa

Arvoasteikko	Hinta-laatu
--------------	-------------

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	-
Valaisimen valokeila	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaispituus	1 280 mm
Kokonaisleveys	69 mm

Kokonaiskorkeus	70 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 69 x 1280 mm
Materiaali	Polykarbonaatti
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]
Lisävarusteen väri	Gray
Kulma	-
Nettopaino	0,700 kg

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä


Tuotetiedot

Tuotteen nimi	WT050C 1xTLED L1200
Tuotteen nimi	WT050C 1xTLED L1200



EOC-koodi	871016336602999
Sähkönumero	4355416
12NC-koodi	911401807381
12NC-koodi	911401807381
Sähkönumero	4355416
Pakkauksia laatikossa	1

Tuotepakkauksen EAN-koodi	8710163366029
Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Laatikon EAN-koodi	8710163366180

Mittapiirros



Yhteensopivat lisävarusteet

Lisävarusteen kuva	Lisävarusteen koodi	Lisävarusteen nimi	Verkkosivusto
	929001874802	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	Tuotteen verkkosivu
	929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	Tuotteen verkkosivu

Dokumentaatio

Dokumentit ja todistukset	Dokumentin nimi	Lataa
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Lataa

