



# Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

## WT050C 1xTLED L1200

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Suojausluokka IEC		Suojausluokka II	
Arvoasteikko	Hinta-laatu				
Valaistuksen tekniset tiedot		Mekaaniset tiedot ja runko			
Värintoistoindeksi (CRI)	-	Kokonaispituus	1 280 mm		
Valaisimen valokeila	-	Kokonaisleveys	69 mm		
		Kokonaiskorkeus	70 mm		
		Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 69 x 1280 mm		
		Materiaali	Polykarbonaatti		
		Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]		
		Iskunkestävyysluokka	IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]		
		Lisävarusteen väri	Gray		
Käyttö- ja sähkö tiedot					
Tulojännite	220–240 V				
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz				

## Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

Kulma	-
Nettopaino	0,700 kg
<b>Merkinnät ja luokitukset</b>	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
<b>Tuotetiedot</b>	
Tuotteen nimi	WT050C 1xTLED L1200
Tuotteen nimi	WT050C 1xTLED L1200
EOC-koodi	871016336602999

Sähkönumero	4355416
12NC-koodi	911401807381
12NC-koodi	911401807381
Sähkönumero	4355416
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8710163366029
Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Laatikon EAN-koodi	8710163366180

### Mittapiirros

WT050C L1200 1 Tube

