



Ledinaire, vízálló csőburkolat

WT050C 1xTLED L1200

Ledinaire, vízálló csőburkolat, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály

Termék adatok

Általános információ	
Értéklétra	Érték
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	-
Lámpatest fényeloszlása	-
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	1 280 mm
Teljes szélesség	69 mm
Teljes magasság	70 mm
Méretek (magasság × szélesség × mélység)	70 × 69 × 1280 mm
Anyag	Polikarbonát
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]

Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]
A tartozék színe	Szürke
Szög	-
Nettó tömeg (darab)	0,700 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve	WT050C 1xTLED L1200
Teljes terméknév	WT050C 1xTLED L1200
Full EOC	871016336602999
Rendelési kód	36602999
Cikkszám (12NC)	911401807381
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8710163366029
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8710163366180

Méretezett rajza

WT050C L1200 1 Tube

