



Ledinaire waterbestendige buisbehuizing

WT050C 1xTLED L1200

Ledinaire waterbestendige buisbehuizing, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II

Product gegevens

Algemene informatie

Waardeschaal	Goed
--------------	------

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	-
Bundelspreiding armatuur	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Totale lengte	1.280 mm
Totale breedte	69 mm
Totale hoogte	70 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	70 x 69 x 1280 mm

Materiaal	Polycarbonaat
-----------	---------------

Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
--------------------	--

IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
------------------	--

Accessoirekleur	Grijs
-----------------	-------

Hoek	-
------	---

Nettogewicht (per stuk)	0,700 kg
-------------------------	----------

Keurmerken en classificaties

CE-markering	Ja
--------------	----

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
---------------------------	----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	WT050C 1xTLED L1200
-----------------------------	---------------------

Volledige productnaam	WT050C 1xTLED L1200
-----------------------	---------------------

Full EOC	871016336602999
----------	-----------------

Bestelcode	8710163366029
------------	---------------

Ledinaire waterbestendige buisbehuizing

Materiaalnr. (12NC)	911401807381
Lokale code	8710163366029
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163366029

Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8710163366180

Maatschets

WT050C L1200 1 Tube

