



Ledinaire Waterproof rørinnfatning

WT050C 1xTLED L1200

Ledinaire Waterproof rørinnfatning, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II

Produktdata

Generell informasjon	
Verditrapp	Verdi
Garantiperiode	5 år
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Lysstrålespredning fra armatur	-
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Mekanikk og innfatning	
Total lengde	1 280 mm
Total bredde	69 mm
Total høyde	70 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	70 x 69 x 1280 mm
Materialer	Polykarbonat

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J sikret mot hærverk]
Tilbehørsfarge	Grå
Vinkel	-
Nettvekt (stykk)	0,700 kg

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WT050C 1xTLED L1200
Fullstendig produktnavn	WT050C 1xTLED L1200
Full EOC	871016336602999
Lokal kodebeskrivelse	3300502
Bestillingskode	911401807381
Materialenr. (12NC)	911401807381
Lokal bestillingskode	3300502
Antall – per pakke	1

Ledinaire Waterproof rørinnfatning

EAN/UPC – produkt/boks 8710163366029

SAP-teller – pakker per utvendige 12

EAN/UPC – boks 8710163366180

Målskisse

WT050C L1200 1 Tube

