



Hermetyczna oprawa Ledinaire do instalacji tub LED. Zamiennik LED konwencjonalnych opraw TCW060, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J
ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II

Informacje ogólne

Tier	Wartość
------	---------

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Mechanika i korpus

Całkowita długość	1 280 mm
Całkowita szerokość	69 mm
Całkowita wysokość	70 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	70 x 69 x 1280 mm
Materiał	poliwęglan
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Kolor akcesorium	Szary
Kąt	-
Waga netto (szt.)	0,700 kg


Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak



Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	WT050C 1xTLED L1200
Pełna nazwa produktu	WT050C 1xTLED L1200
Full EOC	871016336602999
Kod zamówienia	36602999
Materiał Nr (12NC)	911401807381
Numerátor – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8710163366029
Numerátor - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8710163366180

Rysunki techniczne



Akcesoria Kompatybilne

Zdjęcie akcesorium	Kod akcesorium	Nazwa akcesorium	Strona internetowa
	929001874802	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	Strona internetowa produktu
	929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	Strona internetowa produktu

Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty	Nazwa dokumentu	Pobierz
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Pobierz 

