

WT050C 1xTLED L1200

911401807381



Ledinaire Waterproof rörarmaturhus, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagålig, Säkerhetsklass II

Allmän information

Värdetrappa	Värde
-------------	-------

Ljusteknik

Färgåtergivningsex	-
Armaturens ljusfördelning	-

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Mekanik och armaturhus

Total längd	1 280 mm
Total bredd	69 mm

Total höjd	70 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	70 x 69 x 1280 mm
Material	Polykarbonat
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagålig]
Tillbehörsfärg	Grå
Vinkel	-
Nettovikt (styck)	0,700 kg

Användning och godkännande


CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata



Beställningsproduktnamn	WT050C 1xTLED L1200
Fullständigt produktnamn	WT050C 1xTLED L1200

Full EOC	871016336602999	EAN/UPC - Produkt/fodral	8710163366029
Beskrivning av lokal kod	7220231	Räknare - antal förpackningar per kartong	12
Beställningsnummer	911401807381	EAN/UPC - Hölje	8710163366180
Materialnummer (12NC)	911401807381		
Lokal kod	7220231		
Räknare - antal per förpackning	1		

Måttskiss



Kompatibla tillbehör

Tillbehörsbild	Tillbehörskod	Tillbehörsnamn	Webbplats
	929001874802	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	Produktwebbplats
	929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	Produktwebbplats

Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Ladda ner

