



Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire

WT050C 2xTLED L1200

Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě,
IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II

Údaje o produktu

Obecné informace		Materiál	
Hodnotový žebříček	Hodnota		Polykarbonát
Světelně technické		Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Index podání barev (CRI)	-	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Divergence světelného paprsku svítidla	-	Barva příslušenství	Šedá
Provozní a elektrické		Úhel	-
Vstupní napětí	220 až 240 V	Celková hmotnost (kus)	0,800 kg
Frekvence sítě	50 or 60 Hz	Certifikace a použití	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Značka CE	Ano
Mechanické a materiály		Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
Celková délka	1 280 mm	RoHS	
Celková šířka	93 mm	Označení a balení	
Celková výška	70 mm	Objednací název produktu	WT050C 2xTLED L1200
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	70 x 93 x 1280 mm	Celý název výrobku	WT050C 2xTLED L1200
		Full EOC	871016336603699

Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire

Kód objednávky	36603699
Číslo materiálu (12NC)	911401807481
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163366036

Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8710163366197

Rozměrové výkresy

WT050C L1200 2 Tube

