

WT050C 2xTLED L1200

911401807481



Ledinaire Tomt Industriarmatur, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II

Generelle oplysninger

Værditrappe	Værdi
-------------	-------

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	-
Armaturlysstrålespredning	-

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Mekanik og armaturhus

Samlet længde	1.280 mm
Samlet bredde	93 mm
Samlet højde	70 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	70 x 93 x 1280 mm

Materiale	Polykarbonat
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Farve på tilbehør	Grå
Vinkel	-
Nettovægt (stykke)	0,800 kg

Godkendelse og anvendelsesområde


CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata



Ordreprodukt navn	WT050C 2xTLED L1200
Det fulde produkt navn	WT050C 2xTLED L1200
Full EOC	871016336603699
Ordrekode	911401807481

Materialenr. (12NC)	911401807481
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8710163366036
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8710163366197

Målskitse



Kompatibelt tilbehør

Tilbehørsbillede	Tilbehørskode	Tilbehørsnavn	Websted
	929001874902	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	Produkt hjemmeside
	929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	Produkt hjemmeside

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Download

