



Ledinaire Tomt Industriarmatur

WT050C 2xTLED L1200

Ledinaire Tomt Industriarmatur, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II

Produkt data

Generelle oplysninger		Kode for mekanisk stødbeskyttelse	
Værditrappe	Værdi	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]	
		Farve på tilbehør	Grå
		Vinkel	-
		Nettovægt (stykke)	0,800 kg
Lysteknisk		Godkendelse og anvendelsesområde	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-	CE-mærke	Ja
Armatur til lysstrålespredning	-	EU RoHS-godkendt	Ja
Drift og el		Produktdata	
Indgangsspænding	220 til 240 V	Ordreproduktnavn	WT050C 2xTLED L1200
Linjefrekvens	50 or 60 Hz	Det fulde produktnavn	WT050C 2xTLED L1200
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Full EOC	871016336603699
Mekanik og armaturhus		Ordrekode	911401807481
Samlet længde	1.280 mm	Materialenr. (12NC)	911401807481
Samlet bredde	93 mm	Tæller – antal pr. pakke	1
Samlet højde	70 mm	EAN/UPC - Produkt/Æske	8710163366036
Mål (højde x bredde x dybde)	70 x 93 x 1280 mm	Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
Materiale	Polykarbonat	EAN/UPC – kasse	8710163366197
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]		

Målskitse

WT050C L1200 2 Tube

