

PHILIPS

Lighting



# Αδιάβροχο σωληνωτό περίβλημα για το φωτιστικό Ledinaire

## WT050C 2xTLED L1200

Αδιάβροχο σωληνωτό περίβλημα για το φωτιστικό Ledinaire, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J  
Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας II

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	
Κλίμακα αξίας	Αξία		70 x 93 x 1280 mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Υλικό	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-		Πολυανθρακικό
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	-	Βαθμός προστασίας από τις εισροές	
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας			IP65 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού]
Τάση εισόδου	220 έως 240 V	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	
Line Frequency	50 or 60 Hz		IK08 [5 J Με προστασία από βανδαλισμούς]
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II	Χρώμα εξαρτήματος	
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα			Γκρι
Συνολικό μήκος	1.280 mm	Γωνία	
Συνολικό πλάτος	93 mm		-
Συνολικό ύψος	70 mm	Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	
			0.800 kg
Εγκριση και Εφαρμογή			
		Σήμανση CE	Ναι
		Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Στοιχεία προϊόντος			
		Όνομα παραγωγέας προϊόντος	WT050C 2xTLED L1200
		Πλήρες όνομα προϊόντος	WT050C 2xTLED L1200

## Αδιάβροχο σωληνωτό περίβλημα για το φωτιστικό Ledinaire

Full EOC	871016336603699
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	WT0502TLEDL1200
Κωδικός παραγγελίας	36603699
Αρ. υλικού (12NC)	911401807481
Τοπικός κωδικός	WT0502TLEDL1200
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8710163366036
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώπο	8710163366197

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

WT050C L1200 2 Tube

