



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

WT050C 2xTLED L1200

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Suojausluokka IEC		Suojausluokka II	
Arvoasteikko	Hinta-laatu				
Valaistuksen tekniset tiedot		Mekaaniset tiedot ja runko			
Värintoistoindeksi (CRI)	-	Kokonaispituus	1 280 mm		
Valaisimen valokeila	-	Kokonaisleveys	93 mm		
		Kokonaiskorkeus	70 mm		
		Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 93 x 1280 mm		
Käyttö- ja sähkö tiedot		Materiaali	Polykarbonaatti		
Tulojännite	220–240 V	Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]		
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz	Iskunkestävyysluokka	IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]		
		Lisävarusteen väri	Gray		

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

Kulma	-
Nettopaino	0,800 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuotetiedot	
Tuotteen nimi	WT050C 2xTLED L1200
Tuotteen nimi	WT050C 2xTLED L1200
EOC-koodi	871016336603699

Sähkönumero	4355417
12NC-koodi	911401807481
12NC-koodi	911401807481
Sähkönumero	4355417
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8710163366036
Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Laatikon EAN-koodi	8710163366197

Mittapiirros

WT050C L1200 2 Tube

