



# Ledinaire, vízálló csőburkolat

## WT050C 2xTLED L1200

Ledinaire, vízálló csőburkolat, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály

### Termék adatok

| Általános információ                        |   |
|---|---|
| Értéklétra                                  | Érték   |
| <b>Technikai adatok</b>                     |   |
| Színvisszaadási index (CRI)                 | -   |
| Lámpatest fényeloszlása                     | -   |
| <b>Működtetés és elektronika</b>            |   |
| Bemeneti feszültség                         | 220–240 V   |
| Hálózati frekvencia                         | 50 or 60 Hz   |
| IEC védelmi osztály                         | II. biztonsági osztály                                |
| <b>Mechanika és tokozás</b>                 |   |
| Teljes hossz                                | 1 280 mm  |
| Teljes szélesség                            | 93 mm   |
| Teljes magasság                             | 70 mm   |
| Méretetek (magasság × szélesség × mélység)  | 70 × 93 × 1280 mm                                     |
| Anyag                                       | Polikarbonát  |
| Por és víz elleni védelem kódja             | IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett] |
| Mech. behatások elleni védelem kódja        | IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]                   |
| A tartozék színe                            | Szürke  |
| Szög  | -   |
| Nettó tömeg (darab)                         | 0,800 kg  |
| <b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b> |   |
| CE jelölés                                  | Igen  |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek             | Igen  |
| <b>Termékadatok</b>                         |   |
| A termék megrendelési neve                  | WT050C 2xTLED L1200                                   |
| Teljes terméknév                            | WT050C 2xTLED L1200                                   |
| Full EOC                                    | 871016336603699                                       |
| Rendelési kód                               | 36603699  |
| Cikkszám (12NC)                             | 911401807481  |
| Számláló – mennyiség csomagonként           | 1   |
| EAN/UPC – termék/csomagolás                 | 8710163366036   |
| Számláló – csomag külső dobozonként         | 12  |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás                  | 8710163366197   |

## Méretezett rajza

WT050C L1200 2 Tube

