



Ledinaire waterbestendige buisbehuizing

WT050C 2xTLED L1200

Ledinaire waterbestendige buisbehuizing, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II

Product gegevens

Algemene informatie	
Waardeschaal	Goed

Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	-
Bundelspreiding armatuur	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	1.280 mm
Totale breedte	93 mm
Totale hoogte	70 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	70 x 93 x 1280 mm

Materiaal	Polycarbonaat
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Accessoirekleur	Grijs
Hoek	-
Nettogewicht (per stuk)	0,800 kg

Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	WT050C 2xTLED L1200
Volledige productnaam	WT050C 2xTLED L1200
Full EOC	871016336603699
Bestelcode	8710163366036

Ledinaire waterbestendige buisbehuizing

Materiaalnr. (12NC)	911401807481
Lokale code	8710163366036
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163366036

Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8710163366197

Maatschets

WT050C L1200 2 Tube

