



Ledinaire Waterproof rørinnfatning, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II

Generell informasjon

Verditrapp	Verdi
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Lysstrålespredning fra armatur	-

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Mekanikk og innfatning

Total lengde	1 280 mm
Total bredde	93 mm
Total høyde	70 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	70 x 93 x 1280 mm
Materialer	Polykarbonat
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J sikret mot hærverk]
Tilbehørsfarge	Grå
Vinkel	-
Nettvekt (stykk)	0,800 kg

Godkjenning og bruksområde


CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Produktdata



Produktnavn for bestilling	WT050C 2xTLED L1200
Fullstendig produktnavn	WT050C 2xTLED L1200
Full EOC	871016336603699
Lokal kodebeskrivelse	3300503
Bestillingskode	911401807481
Materialenr. (12NC)	911401807481

Lokal bestillingskode	3300503
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8710163366036
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8710163366197

Målskisse



Kompatibelt tilbehør

Tilbehørsbilde	Tilbehørskode	Tilbehørsnavn	Nettsted
	929001874902	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	Produktnettsted
	929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	Produktnettsted

Relaterte dokumenter

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn	Last ned
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Last ned 

