



# Ledinaire Waterproof rørinnfatning

## WT050C 2xTLED L1200

Ledinaire Waterproof rørinnfatning, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II

### Produktdata

Generell informasjon	
Verditrapp	Verdi
Garantiperiode	5 år
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Lysstrålespredning fra armatur	-
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Mekanikk og innfatning	
Total lengde	1 280 mm
Total bredde	93 mm
Total høyde	70 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	70 x 93 x 1280 mm
Materialer	Polykarbonat

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J sikret mot hærverk]
Tilbehørsfarge	Grå
Vinkel	-
Nettvekt (stykk)	0,800 kg

### Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

### Produktdata

Produktnavn for bestilling	WT050C 2xTLED L1200
Fullstendig produktnavn	WT050C 2xTLED L1200
Full EOC	871016336603699
Lokal kodebeskrivelse	3300503
Bestillingskode	911401807481
Materialenr. (12NC)	911401807481
Lokal bestillingskode	3300503
Antall – per pakke	1

## Ledinaire Waterproof rørinnfatning

EAN/UPC – produkt/boks 8710163366036

SAP-teller – pakker per utvendige 12

EAN/UPC – boks 8710163366197

### Målskisse

WT050C L1200 2 Tube

