



Ledinaire Waterproof Tube Housing, L1200 mm, IP65, IK08

L1200 mm, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки

Загальна інформація

Сходи вартості	Значення
----------------	----------

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	-
Розширення променю світла світильника	-

Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 or 60 Hz
Клас захисту IEC	II клас безпеки

Механічні деталі й корпус

Загальна довжина	1 280 mm
Загальна ширина	93 mm
Загальна висота	70 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	70 x 93 x 1280 mm
Матеріал	Полікарбонат
Код захисту від проникнення	IP65 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK08 [5 Дж захищено від нищення]
Колір аксесуарів	Сірий
Кут	-
Вага нетто (шт.)	0,800 kg


Затвердження й застосування

Знак CE	Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так



Дані про виріб

Назва замовленого виробу	WT050C 2xTLED L1200
Повна назва виробу	WT050C 2xTLED L1200
Повний код виробу	871016336603699
Код замовлення	911401807481
Номер матеріалу (12NC)	911401807481
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8710163366036
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	12
EAN/UPC - корпус	8710163366197

Розміри



Сумісні аксесуари

Зображення аксесуара	Код аксесуара	Назва аксесуара	Веб-сайт
	929001874902	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	Вебсайт продукту
	929003519702	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	Вебсайт продукту

Пов'язані документи

Документи та сертифікати	Назва документа	Завантажити
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Завантажити

