



Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II

Obecné informace

Hodnotový žebříček	Hodnota
--------------------	---------

Světelně technické

Index podání barev (CRI)	-
Divergence světelného paprsku svítidla	-

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II

Mechanické a materiály

Celková délka	1 580 mm
Celková šířka	69 mm

Celková výška	70 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	70 x 69 x 1580 mm
Materiál	Polykarbonát
Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Barva příslušenství	Šedá
Úhel	-
Celková hmotnost (kus)	0,880 kg

Certifikace a použití


Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano

Označení a balení



Objednací název produktu	WT050C 1xTLED L1500
Celý název výrobku	WT050C 1xTLED L1500
Full EOC	871016336604399
Kód objednávky	36604399

Číslo materiálu (12NC)	911401807581
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163366043
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8710163366203

Rozměrové výkresy



Kompatibilní příslušenství

Obrázek příslušenství	Kód příslušenství	Název příslušenství	Webové stránky
	929001875002	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	Webové stránky produktu
	929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Webové stránky produktu

Související dokumenty

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu	Stáhnout
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Stáhnout

