



Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire

WT050C 1xTLED L1500

Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II

Údaje o produktu

Obecné informace	
Hodnotový žebříček	Hodnota
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	-
Divergence světelného paprsku svítidla	-
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Mechanické a materiály	
Celková délka	1 580 mm
Celková šířka	69 mm
Celková výška	70 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	70 x 69 x 1580 mm

Materiál	Polykarbonát
Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Barva příslušenství	Šedá
Úhel	-
Celková hmotnost (kus)	0,880 kg
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	WT050C 1xTLED L1500
Celý název výrobku	WT050C 1xTLED L1500
Full EOC	871016336604399

Tělo voděodolné světelné lišty Ledinaire

Kód objednávky	36604399
Číslo materiálu (12NC)	911401807581
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8710163366043

Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8710163366203

Rozměrové výkresy

WT050C L1500 1 Tube

