

WT050C 1xTLED L1500

911401807581



Ledinaire Tomt Industriarmatur, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II

Generelle oplysninger

Værditrappe	Værdi
-------------	-------

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	-
Armatur til lysstrålespredning	-

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Mekanik og armaturhus

Samlet længde	1.580 mm
Samlet bredde	69 mm
Samlet højde	70 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	70 x 69 x 1580 mm

Materiale	Polykarbonat
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Farve på tilbehør	Grå
Vinkel	-
Nettovægt (stykke)	0,880 kg

Godkendelse og anvendelsesområde


CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata



Ordreproduktnavn	WT050C 1xTLED L1500
Det fulde produktnavn	WT050C 1xTLED L1500
Full EOC	871016336604399
Ordrekode	911401807581

Materialenr. (12NC)	911401807581
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8710163366043
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8710163366203

Målskitse



Kompatibelt tilbehør

Tilbehørsbillede	Tilbehørskode	Tilbehørsnavn	Websted
	929001875002	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	Produkt hjemmeside
	929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Produkt hjemmeside

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Download

