



Ledinaire Tomt Industriarmatur

WT050C 1xTLED L1500

Ledinaire Tomt Industriarmatur, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II

Produkt data

Generelle oplysninger	
Værditrappe	Værdi
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-
Armaturløsning til lysstrålespredning	-
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Mekanik og armaturhus	
Samlet længde	1.580 mm
Samlet bredde	69 mm
Samlet højde	70 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	70 x 69 x 1580 mm
Materiale	Polykarbonat
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]
Farve på tilbehør	Grå
Vinkel	-
Nettovægt (stykke)	0,880 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	WT050C 1xTLED L1500
Det fulde produktnavn	WT050C 1xTLED L1500
Full EOC	871016336604399
Ordrekode	911401807581
Materialenr. (12NC)	911401807581
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8710163366043
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8710163366203

Målskitse

WT050C L1500 1 Tube

