



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II

Yleistä tietoa

Arvoasteikko	Hinta-laatu
--------------	-------------

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	-
Valaisimen valokeila	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaispituus	1 580 mm
Kokonaisleveys	69 mm

Kokonaiskorkeus	70 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 69 x 1580 mm
Materiaali	Polykarbonaatti
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]
Lisävarusteen väri	Gray
Kulma	-
Nettopaino	0,880 kg

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä


Tuotetiedot

Tuotteen nimi	WT050C 1xTLED L1500
Tuotteen nimi	WT050C 1xTLED L1500



EOC-koodi	871016336604399
Sähkönumero	4355418
12NC-koodi	911401807581
12NC-koodi	911401807581
Sähkönumero	4355418
Pakkauksia laatikossa	1

Tuotepakkauksen EAN-koodi	8710163366043
Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Laatikon EAN-koodi	8710163366203

Mittapiirros



Yhteensopivat lisävarusteet

Lisävarusteen kuva	Lisävarusteen koodi	Lisävarusteen nimi	Verkkosivusto
	929001875002	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	Tuotteen verkkosivu
	929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Tuotteen verkkosivu

Dokumentaatio

Dokumentit ja todistukset	Dokumentin nimi	Lataa
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Lataa

