



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

WT050C 1xTLED L1500

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | | Suojausluokka IEC | | Suojausluokka II | |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|------------------|--|
| Arvoasteikko | Hinta-laatu | | | | |
| Valaistuksen tekniset tiedot | | Mekaaniset tiedot ja runko | | | |
| Värintoistoindeksi (CRI) | - | Kokonaispituus | 1 580 mm | | |
| Valaisimen valokeila | - | Kokonaisleveys | 69 mm | | |
| | | Kokonaiskorkeus | 70 mm | | |
| | | Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 70 x 69 x 1580 mm | | |
| | | Materiaali | Polykarbonaatti | | |
| | | Suojausluokan koodi | IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta] | | |
| | | Iskunkestävyysluokka | IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan] | | |
| | | Lisävarusteen väri | Gray | | |

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Kulma | - |
| Nettopaino | 0,880 kg |
| Merkinnät ja luokitukset | |
| CE-merkintä | Kyllä |
| RoHS-direktiivin mukainen | Kyllä |
| Tuotetiedot | |
| Tuotteen nimi | WT050C 1xTLED L1500 |
| Tuotteen nimi | WT050C 1xTLED L1500 |
| EOC-koodi | 871016336604399 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Sähkönumero | 4355418 |
| 12NC-koodi | 911401807581 |
| 12NC-koodi | 911401807581 |
| Sähkönumero | 4355418 |
| Pakkauksia laatikossa | 1 |
| Tuotepakkauksen EAN-koodi | 8710163366043 |
| Tuotepakkausten määrä laatikossa | 12 |
| Laatikon EAN-koodi | 8710163366203 |

Mittapiirros

WT050C L1500 1 Tube

