



Boîtier de tube Ledinaire étanche, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II

Informations générales

Valeur ajoutée	Economique
----------------	------------

Données techniques de l'éclairage

Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Mécanique et boîtier

Longueur totale	1'580 mm
Largeur totale	69 mm

Hauteur totale	70 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	70 x 69 x 1580 mm
Matériaux	Polycarbonate
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J] protection contre le vandalisme]
Couleur des accessoires	Gris
Angle	-
Poids net (pièce)	0.880 kg

Approbation et application


Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	WT050C 1xTLED L1500
Nom de produit complet	WT050C 1xTLED L1500
Code EOC	871016336604399
Code de commande	8710163366043

Code 12NC	911401807581
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8710163366043
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163366203

Schéma dimensionnel



Accessoires compatibles

Image de l'accessoire	Code de l'accessoire	Nom de l'accessoire	Site Web
	929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Site web du produit

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Téléchargements

