



# Boîtier de tube Ledinaire étanche

## WT050C 1xTLED L1500

Boîtier de tube Ledinaire étanche, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II

### Données du produit

Informations générales	
Valeur ajoutée	Economique
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Mécanique et boîtier	
Longueur totale	1'580 mm
Largeur totale	69 mm
Hauteur totale	70 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	70 x 69 x 1580 mm
Matériaux	Polycarbonate
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	
	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Couleur des accessoires	
	Gris
Angle	
	-
Poids net (pièce)	
	0.880 kg
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	WT050C 1xTLED L1500
Nom de produit complet	WT050C 1xTLED L1500
Code EOC	871016336604399
Code de commande	36604399
Code 12NC	911401807581
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8710163366043
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163366203

## Boîtier de tube Ledinaire étanche

---

### Schéma dimensionnel

WT050C L1500 1 Tube

