



Ledinaire, vízálló csőburkolat, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízszórás ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály

Általános információ

Értéklétra	Érték
------------	-------

Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	-
Lámpatest fényeloszlása	-

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Mechanika és tokozás

Teljes hossz	1 580 mm
Teljes szélesség	69 mm

Teljes magasság	70 mm
Méret (magasság x szélesség x mélység)	70 x 69 x 1580 mm
Anyag	Polikarbonát
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízszórás ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]
A tartozék színe	Szürke
Szög	-
Nettó tömeg (darab)	0,880 kg

Tanúsítvány és alkalmazási területek


CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve	WT050C 1xTLED L1500
Teljes terméknév	WT050C 1xTLED L1500
Full EOC	871016336604399
Rendelési kód	36604399

Cikkszám (12NC)	911401807581
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8710163366043
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8710163366203

Méretezett rajza



Kompatibilis kiegészítők

A kiegészítő képe	Kiegészítő kód	Kiegészítő neve	Weboldal
	929001875002	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	Termék-weboldal
	929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Termék-weboldal

Kapcsolódó dokumentumok

[DOCUMENTS_CERTIFICATES]	Dokumentum neve	Letöltés
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Letöltés

