



## Ledinaire waterbestendige buisbehuizing, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II

### Algemene informatie

|              |      |
|--------------|------|
| Waardeschaal | Goed |
|--------------|------|

### Gegevens lichttechniek

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Kleurweergave-index (CRI) | - |
| Bundelspreiding armatuur  | - |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Ingangsspanning        | 220 tot 240 V        |
| Ingangsfrequentie      | 50 or 60 Hz          |
| IEC beschermingsklasse | Veiligheidsklasse II |

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                |          |
|----------------|----------|
| Totale lengte  | 1.580 mm |
| Totale breedte | 69 mm    |

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Totale hoogte                          | 70 mm                                                              |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 70 x 69 x 1580 mm                                                  |
| Materiaal                              | Polycarbonaat                                                      |
| Beschermingsklasse                     | IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht] |
| IK-classificatie                       | IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]                             |
| Accessoirekleur                        | Grijs                                                              |
| Hoek                                   | -                                                                  |
| Nettogewicht (per stuk)                | 0,880 kg                                                           |

### Keurmerken en classificaties


|                           |    |
|---------------------------|----|
| CE-markering              | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |

## Productgegevens



|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Productnaam voor bestelling | WT050C 1xTLED L1500 |
| Volledige productnaam       | WT050C 1xTLED L1500 |
| Full EOC                    | 871016336604399     |
| Bestelcode                  | 8710163366043       |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Materiaalnr. (12NC)              | 911401807581  |
| Lokale code                      | 8710163366043 |
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8710163366043 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 12            |
| EAN/UPC - Case                   | 8710163366203 |

## Maatschets



## Compatibele accessoires

| Accessoireafbeelding                                                                | Accessoirecode | Accessoirenaam                       | Website                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  | 929001875002   | CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8 | <a href="#">Productwebsite</a> |
|  | 929003547402   | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8    | <a href="#">Productwebsite</a> |

## Gerelateerde documenten

| Documenten en certificaten | Documentnaam                 | Downloaden                 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Installation Instructions  | MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf | <a href="#">Downloaden</a> |

