



# Ledinaire waterbestendige buisbehuizing

## WT050C 1xTLED L1500

Ledinaire waterbestendige buisbehuizing, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II

### Product gegevens

Algemene informatie	
Waardeschaal	Goed
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	-
Bundelspreiding armatuur	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	1.580 mm
Totale breedte	69 mm
Totale hoogte	70 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	70 x 69 x 1580 mm

Materiaal	Polycarbonaat
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Accessoirekleur	Grijs
Hoek	-
Nettogewicht (per stuk)	0.880 kg
Keurmerken en classificaties	
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	WT050C 1xTLED L1500
Volledige productnaam	WT050C 1xTLED L1500
Full EOC	871016336604399
Bestelcode	8710163366043

## Ledinaire waterbestendige buisbehuizing

Materiaaln. (12NC)	911401807581
Lokale code	8710163366043
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163366043

Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8710163366203

### Maatschets

WT050C L1500 1 Tube

