



Ledinaire Waterproof rørinnfatning, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II

Generell informasjon

Verditrapp	Verdi
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Lysstrålespredning fra armatur	-

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Mekanikk og innfatning

Total lengde	1 580 mm
Total bredde	69 mm
Total høyde	70 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	70 x 69 x 1580 mm
Materialer	Polykarbonat
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J sikret mot hærverk]
Tilbehørsfarge	Grå
Vinkel	-
Nettvekt (stykk)	0,880 kg

Godkjenning og bruksområde


CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Produktdata



Produktnavn for bestilling	WT050C 1xTLED L1500
Fullstendig produktnavn	WT050C 1xTLED L1500
Full EOC	871016336604399
Lokal kodebeskrivelse	3300504
Bestillingskode	911401807581
Materialenr. (12NC)	911401807581

Lokal bestillingskode	3300504
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8710163366043
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8710163366203

Målskisse



Kompatibelt tilbehør

Tilbehørsbilde	Tilbehørskode	Tilbehørsnavn	Nettsted
	929001875002	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	Produktnettsted
	929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Produktnettsted

Relaterte dokumenter

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn	Last ned
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Last ned 

