



Ledinaire Waterproof rørinnfatning

WT050C 1xTLED L1500

Ledinaire Waterproof rørinnfatning, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II

Produktdata

Generell informasjon	
Verditrapp	Verdi
Garantiperiode	5 år
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-
Lysstrålespredning fra armatur	-
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Mekanikk og innfatning	
Total lengde	1 580 mm
Total bredde	69 mm
Total høyde	70 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	70 x 69 x 1580 mm
Materialer	Polykarbonat

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J sikret mot hærverk]
Tilbehørsfarge	Grå
Vinkel	-
Nettvekt (stykk)	0,880 kg

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WT050C 1xTLED L1500
Fullstendig produktnavn	WT050C 1xTLED L1500
Full EOC	871016336604399
Lokal kodebeskrivelse	3300504
Bestillingskode	911401807581
Materialenr. (12NC)	911401807581
Lokal bestillingskode	3300504
Antall – per pakke	1

Ledinaire Waterproof rørinnfatning

EAN/UPC – produkt/boks 8710163366043

SAP-teller – pakker per utvendige 12

EAN/UPC – boks 8710163366203

Målskisse

WT050C L1500 1 Tube

