



Hermetyczna oprawa Ledinaire do instalacji tub LED. Zamiennik LED konwencjonalnych opraw TCW060, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J
ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II

Informacje ogólne

Tier	Wartość
------	---------

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Mechanika i korpus

Całkowita długość	1 580 mm
Całkowita szerokość	69 mm
Całkowita wysokość	70 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	70 x 69 x 1580 mm
Materiał	poliwęglan
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Kolor akcesorium	Szary
Kąt	-
Waga netto (szt.)	0,880 kg


Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak



Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	WT050C 1xTLED L1500
Pełna nazwa produktu	WT050C 1xTLED L1500
Full EOC	871016336604399
Kod zamówienia	36604399
Materiał Nr (12NC)	911401807581
Numerátor – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8710163366043
Numerátor - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8710163366203

Rysunki techniczne



Akcesoria Kompatybilne

Zdjęcie akcesorium	Kod akcesorium	Nazwa akcesorium	Strona internetowa
	929001875002	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	Strona internetowa produktu
	929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Strona internetowa produktu

Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty	Nazwa dokumentu	Pobierz
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Pobierz 

