



# Hermetyczna oprawa Ledinaire do instalacji tub LED. zamiennik LED konwencjonalnych opraw TCW060

## WT050C 1xTLED L1500

Hermetyczna oprawa Ledinaire do instalacji tub LED. Zamiennik LED konwencjonalnych opraw TCW060, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Tier	Wartość
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	-
Kąt rozsytu światła oprawy oświetleniowej	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Mechanika i korpus	
Całkowita długość	1 580 mm
Całkowita szerokość	69 mm

# Hermetyczna oprawa Ledinaire do instalacji tub LED. Zamiennik LED konwencjonalnych opraw TCW060

Całkowita wysokość	70 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	70 x 69 x 1580 mm
Materiał	poliwęglan
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK08 [5 J ochrona przed wandalami]
Kolor akcesorium	Szary
Kąt	-
Waga netto (szt.)	0,880 kg

## Certyfikaty i zastosowania

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

## Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	WT050C 1xTLED L1500
Pełna nazwa produktu	WT050C 1xTLED L1500
Full EOC	871016336604399
Kod zamówienia	36604399
Materiał Nr (12NC)	911401807581
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8710163366043
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8710163366203

## Rysunki techniczne

WT050C L1500 1 Tube

