



Ledinaire Waterproof rörarmaturhus

WT050C 1xTLED L1500

Ledinaire Waterproof rörarmaturhus, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II

Produktdata

Allmän information	
Värde	Värde
Ljusteknik	
Färgåtergivning	-
Armaturens ljusfördelning	-
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Mekanik och armaturhus	
Total längd	1 580 mm
Total bredd	69 mm
Total höjd	70 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	70 x 69 x 1580 mm
Material	Polykarbonat
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig]

Tillbehörsfärg	Grå
Vinkel	-
Nettovikt (styck)	0,880 kg

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	WT050C 1xTLED L1500
Fullständigt produktnamn	WT050C 1xTLED L1500
Full EOC	871016336604399
Beskrivning av lokal kod	7220233
Beställningsnummer	911401807581
Materialnummer (12NC)	911401807581
Lokal kod	7220233
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8710163366043
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8710163366203

Ledinaire Waterproof rörarmaturhus

Måttskiss

WT050C L1500 1 Tube

