



Αδιάβροχο σωληνωτό περίβλημα για το φωτιστικό Ledinaire

WT050C 2xTLED L1500

Αδιάβροχο σωληνωτό περίβλημα για το φωτιστικό Ledinaire, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 5 J
Με προστασία από βανδαλισμούς, Κατηγορία ασφαλείας II

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος)	
Κλίμακα αξίας	Αξία		70 x 93 x 1580 mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Υλικό	Πολυανθρακικό
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-	Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	-	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08 [5 J Με προστασία από βανδαλισμούς]
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Χρώμα εξαρτήματος	Γκρι
Τάση εισόδου	220 έως 240 V	Γωνία	-
Line Frequency	50 or 60 Hz	Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0.960 kg
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II	Εγκριση και Εφαρμογή	
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα		Σήμανση CE	Ναι
Συνολικό μήκος	1.580 mm	Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Συνολικό πλάτος	93 mm	Στοιχεία προϊόντος	
Συνολικό ύψος	70 mm	Όνομα παραγωγέας προϊόντος	WT050C 2xTLED L1500
		Πλήρες όνομα προϊόντος	WT050C 2xTLED L1500

Αδιάβροχο σωληνωτό περίβλημα για το φωτιστικό Ledinaire

Full EOC	871016336605099
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	WT0502TLEDL1500
Κωδικός παραγγελίας	36605099
Αρ. υλικού (12NC)	911401807681
Τοπικός κωδικός	WT0502TLEDL1500
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8710163366050
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8710163366210

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

WT050C L1500 2 Tube

