

WT050C 2xTLED L1500

911401807681



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II

Yleistä tietoa

Arvoasteikko	Hinta-laatu
--------------	-------------

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	-
Valaisimen valokeila	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaispituus	1 580 mm
Kokonaisleveys	93 mm

Kokonaiskorkeus	70 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 93 x 1580 mm
Materiaali	Polykarbonaatti
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]
Lisävarusteen väri	Gray
Kulma	-
Nettopaino	0,960 kg

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä


Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	WT050C 2xTLED L1500
Tuoteversion nimi	WT050C 2xTLED L1500



EOC-koodi	871016336605099
Sähkönumero	4355419
12NC-koodi	911401807681
12NC-koodi	911401807681
Sähkönumero	4355419
Pakkauksia laatikossa	1

Tuotepakkauksen EAN-koodi	8710163366050
Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Laatikon EAN-koodi	8710163366210

Mittapiirros



Yhteensopivat lisävarusteet

Lisävarusteen kuva	Lisävarusteen koodi	Lisävarusteen nimi	Verkkosivusto
	929001875102	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	Tuotteen verkkosivu
	929003547402	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	Tuotteen verkkosivu

Dokumentaatio

Dokumentit ja todistukset	Dokumentin nimi	Lataa
Installation Instructions	MI_WT050C_20200807_FINAL.pdf	Lataa

