



Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

WT050C 2xTLED L1500

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä, L1500 mm, IP65, IK08

Ledinaire waterproof (WT050C) on vesitiivis valaisinrunko, johon voi asentaa haluamansa LED-valoputken. Mallisto tuo korkean Philips-laadun käyttöösi kilpailukyisellä hinnalla. Ledinairen asentaminen on helppoa ja nopeaa, ja valittavana on yhden ja kahden putken vaihtoehtoja.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Verkkotaajuus	
Arvoasteikko	Hinta-laatu		50 or 60 Hz
		Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Valaistuksen tekniset tiedot		Mekaaniset tiedot ja runko	
Värintoistoindeksi (CRI)	-	Kokonaispituus	1 580 mm
Valaisimen valokeila	-	Kokonaisleveys	93 mm
		Kokonaiskorkeus	70 mm
Käyttö- ja sähkö tiedot		Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	70 x 93 x 1580 mm
Tulojännite	220–240 V	Materiaali	Polykarbonaatti

Vesitiivis Ledinaire waterproof-valaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä

Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan]
Lisävarusteen väri	Gray
Kulma	-
Nettopaino	0,960 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuotetiedot	
Tuotteen nimi	WT050C 2xTLED L1500

Tuotteen nimi	WT050C 2xTLED L1500
EOC-koodi	871016336605099
Sähkönumero	4355419
12NC-koodi	911401807681
12NC-koodi	911401807681
Sähkönumero	4355419
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8710163366050
Tuotepakkausten määrä laatikossa	12
Laatikon EAN-koodi	8710163366210

Mittapiirros

WT050C L1500 2 Tube

