



Boîtier de tube Ledinaire étanche

WT050C 2xTLED L1500

Boîtier de tube Ledinaire étanche, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II

Données du produit

Informations générales	
Valeur ajoutée	Economique
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Mécanique et boîtier	
Longueur totale	1580 mm
Largeur totale	93 mm
Hauteur totale	70 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	70 x 93 x 1580 mm
Matériaux	Polycarbonate
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]

Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Couleur des accessoires	Gris
Angle	-
Poids net (pièce)	0,960 kg

Approbation et application

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	WT050C 2xTLED L1500
Nom de produit complet	WT050C 2xTLED L1500
Code EOC	871016336605099
Code de commande	8710163366050
Code 12NC	911401807681
Code de commande local	8710163366050
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8710163366050
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163366210

Boîtier de tube Ledinaire étanche

Schéma dimensionnel

WT050C L1500 2 Tube

