



# Ledinaire, vízálló csőburkolat

## WT050C 2xTLED L1500

Ledinaire, vízálló csőburkolat, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály

### Termék adatok

Általános információ	
Értéklétra	Érték
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	-
Lámpatest fényeloszlása	-
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	1 580 mm
Teljes szélesség	93 mm
Teljes magasság	70 mm
Méretetek (magasság × szélesség × mélység)	70 × 93 × 1580 mm
Anyag	Polikarbonát
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]
A tartozék színe	Szürke
Szög	-
Nettó tömeg (darab)	0,960 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	WT050C 2xTLED L1500
Teljes terméknév	WT050C 2xTLED L1500
Full EOC	871016336605099
Rendelési kód	36605099
Cikkszám (12NC)	911401807681
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8710163366050
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8710163366210

## Méretezett rajza

WT050C L1500 2 Tube

