



# Ledinaire Waterproof rørinnfatning

## WT050C 2xTLED L1500

Ledinaire Waterproof rørinnfatning, L1500 mm, IP65, IK08

L1500 mm, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II

### Produktdata

Generell informasjon		Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Verditrapp	Verdi	Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J sikret mot hærverk]
Garantiperiode	5 år	Tilbehørsfarge	Grå
Teknisk belysning		Vinkel	-
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-	Nettvekt (stykk)	0,960 kg
Lysstrålespredning fra armatur	-	Godkjenning og bruksområde	
Drift og elektronikk		CE-merke	Ja
Inngangsspenning	220 til 240 V	I samsvar med EU RoHS	Ja
Line Frequency	50 or 60 Hz	Produktdata	
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II	Produktnavn for bestilling	WT050C 2xTLED L1500
Mekanikk og innfatning		Fullstendig produktnavn	WT050C 2xTLED L1500
Total lengde	1 580 mm	Full EOC	871016336605099
Total bredde	93 mm	Lokal kodebeskrivelse	3300505
Total høyde	70 mm	Bestillingskode	911401807681
Mål (høyde x bredde x høyde)	70 x 93 x 1580 mm	Materialenr. (12NC)	911401807681
Materialer	Polykarbonat	Lokal bestillingskode	3300505
		Antall – per pakke	1

## Ledinaire Waterproof rørinnfatning

EAN/UPC – produkt/boks 8710163366050

SAP-teller – pakker per utvendige 12

EAN/UPC – boks 8710163366210

### Målskisse

WT050C L1500 2 Tube

